


Vágógyűrű csavarozás

COMPRESSION FITTING R1/4



Felhasználási terület

Beszerelés

Vágógyűrű csavarozás

Nyomásállóság

[bar]

50

Tesztek / engedélyek

Nyomástartó edényekre
vonatkozó irányelvekAz esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és
azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie.

Biztonsági tudnivalók

A közeg és a termék anyagának kompatibilitását
minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell.

Mechanikai adatok

Súly

[g]

38,2

Anyagok

rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)

Szenzor csatlakozás

Ø 8 mm

Folyamatcsatlakozás

menetes csatlakozó R 1/4

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db