


Vágógyűrű csavarozás

COMPRESSION FITTING G1/2 METALLIC SEALIN



ACS KTW/W270 Reg31

Felhasználási terület		
Beszereles		Vágógyűrű csavarozás
Nyomásállóság	[bar]	50
Tesztek / engedélyek		
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek		Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie.
Biztonsági tudnivalók		A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell.
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	93,5
Anyagok		rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
Meghúzási nyomaték	[Nm]	100
Szenzor csatlakozás		Ø 8 mm
Folyamatcsatlakozás		menetes csatlakozó G 1/2
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db