




Beépítési adapter kapacitív érzékelőkhöz

MOUNTING ADAPTER G3/4",PVDF



Felhasználási terület		
Nyomásállóság	[bar]	8
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...110
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	27,6
Méret	[mm]	G 3/4 / L = 50
Menet megjelölés		G 3/4
Anyagok		Adapter: PVDF
Meghúzási nyomaték	[Nm]	5
Szenzor csatlakozás		menetes csatlakozó M18 x 1 belső menet
Folyamatcsatlakozás		menetes csatlakozó G 3/4 külső menet
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db