


Karimás lemez szintérzékelőkhöz

FLANGE PLATE 73-90 D16



1 Tömítések

Felhasználási terület

Kivitel	kapacitív töltési állapot szenzorokhoz LK, LI, LT, LL
Beszерelés	DIN 24557 szerint
Nyomásállóság [bar]	0,5

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	0...80
-----------------------------	--------

Mechanikai adatok

Súly [g]	183
Szerelés módja	DIN 24557 szerint
Anyagok	alumínium eloxált; hollandi anya: rozsdamentes acél; távtartó hüvely: sárgaréz; kapocsgyűrű: FKM; Tömítés: NBR
Meghúzási nyomaték [Nm]	6...9
Szenzor csatlakozás	Szorítóillesztés Ø 16 mm
Folyamatcsatlakozás	karima

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------