


Clamp szerelvény folyamatérzékelőkhöz

MOUNTING ADAPTER G3/4



1 Tömítések

Felhasználási terület

Kivitel	kapacitív töltési állapot szenzorokhoz LK, LI, LT, LL
Beszerezés	Szorítócsavarozás
Nyomásállóság [bar]	0,5

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	0...80
-----------------------------	--------

Mechanikai adatok

Súly [g]	250
Méreték [mm]	Ø 39 / L = 44
Anyagok	karima: rozsdamentes acél; hollandi anya: rozsdamentes acél; távtartó hüvely: sárgaréz; kapocsgyűrű: FKM; Tömítés: Tesnit
Meghúzási nyomaték [Nm]	6...9
Szenzor csatlakozás	Ø 16 mm
Folyamatcsatlakozás	menetes csatlakozó G 3/4 külső menet

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------