


Clamp szerelvény folyamatérzékelőkhöz

MOUNTING ADAPTER G1



1 Tömítések

Felhasználási terület

Kivitel kapacitív töltési állapot szenzorokhoz LK, LI, LT, LL

Beszerelés Szorítócsavarozás

Nyomásállóság [bar] 0,5

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C] 0...80

Mechanikai adatok

Súly [g] 335

Méretek [mm] Ø 39 / L = 57

Anyagok karima: rozsdamentes acél; hollandi anya: rozsdamentes acél;
távtartó hüvely: sárgaréz; kapocsgyűrű: FKM; Tömítés: Tesnit

Meghúzási nyomaték [Nm] 6...9

Szenzor csatlakozás Ø 16 mm

Folyamatcsatlakozás menetes csatlakozó G 1 külső menet

Megjegyzések

Csomagolási egység 1 db