


Karimás lemez szintérzékelőkhöz

FLANGE PLATE 65-80 D16



Felhasználási terület

Kivitel	kapacitív töltési állapot szenzorokhoz LK, LI, LT, LL
Nyomásállóság [bar]	0,5

Mechanikai adatok

Súly [g]	144,5
Anyagok	karima: alumínium eloxált; hollandi anya: rozsdamentes acél; távtartó hüvely: sárgaréz; kapocsgyűrű: FKM
Meghúzási nyomaték [Nm]	6...9
Szenzor csatlakozás	Szorítóillesztés Ø 16 mm
Folyamatcsatlakozás	karima

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------