


Karimás lemez szintérzékelőkhöz

FLANGE PLATE 54-52X52



1 Tömítések

Felhasználási terület

Kivitel	kapacitív töltési állapot szenzorokhoz LK, LI, LT, LL
Nyomásállóság [bar]	0,5

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	0...80
-----------------------------	--------

Mechanikai adatok

Súly [g]	121
Anyagok	karima: alumínium eloxált; hollandi anya: rozsdamentes acél; távtartó hüvely: sárgaréz; kapocsgyűrű: FKM; Tömítés: Tesnit
Meghúzási nyomaték [Nm]	6...9
Szenzor csatlakozás	Szorítóillesztés Ø 16 mm
Folyamatcsatlakozás	karima

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------