


Clamp szerelvény folyamatérzékelőkhöz

MOUNTING ADAPTER NPT1/D16



Felhasználási terület

Kivitel	kapacitív töltési állapot szenzorokhoz LK, LI, LT, LL
Beszereles	Szorítócsavarozás
Nyomásállóság [bar]	0,5

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	0...80
-----------------------------	--------

Mechanikai adatok

Súly [g]	327
Méreték [mm]	Ø 39 / L = 53
Anyagok	karima: rozsdamentes acél; hollandi anya: rozsdamentes acél; távtartó hüvely: sárgaréz; kapocsgyűrű: FKM
Meghúzási nyomaték [Nm]	6...9
Szenzor csatlakozás	Ø 16 mm
Folyamatcsatlakozás	menetes csatlakozó 1" NPT külső menet

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------