




Clamp szerelvény folyamatérzékelőkhöz

G 1/2" COMPRESSION FITTING 8MM



- 1 szorítócsavar
- 2 kapocsgyűrű
- 3 adapter

EC 1935/2004 FDA

| Felhasználási terület       |                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Alkalmazás                  | higiéniai rendszerek                                                      |
| Beszereles                  | Szorítócsavarozás                                                         |
| Közeg                       | viszkózus közegek és szilárd részecskéket tartalmazó folyadékok           |
| Nyomásállóság [bar]         | 10                                                                        |
| Holttermentes               | igen                                                                      |
| Környezeti körülmények      |                                                                           |
| Környezeti hőmérséklet [°C] | -10...150                                                                 |
| Mechanikai adatok           |                                                                           |
| Súly [g]                    | 100                                                                       |
| Anyagok                     | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); kapocsgyűrű: PEEK (poliéter-éterketon) |
| Meghúzási nyomaték [Nm]     | < 10; (adapter; 10 ± 1 Clamp adapter)                                     |
| Szenzor csatlakozás         | Ø 8 mm                                                                    |
| Folyamatcsatlakozás         | menetes csatlakozó G 1/2 tömítőkónusz                                     |

# E43020



## Clamp szerelvény folyamatérzékelőkhöz

G 1/2" COMPRESSION FITTING 8MM

### Megjegyzések

|                    |      |
|--------------------|------|
| Csomagolási egység | 1 db |
|--------------------|------|