


Karimás lemez szintérzékelőkhöz

FLANGE PLATE 65-80/G3/4



Felhasználási terület

Kivitel	töltésszint-érzékelőkhöz LR
Tartály nyomás [bar]	-1...16; (az alkalmazott tömítéstől függően)

Mechanikai adatok

Súly [g]	196,4
Anyagok	karima: rozsdamentes acél (1.4305 / 303)
Meghúzási nyomaték [Nm]	6...9
Szenzor csatlakozás	menetes csatlakozó G 3/4 belső menet
Folyamatcsatlakozás	karima Ø 80 mm

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------