




Karimás lemez szintérzékelőkhöz

FLANGE PLATE 73-90/NPT3/4



Felhasználási terület

Kivitel	töltésszint-érzékelőkhöz LR
Beszerelés	DIN 24557 szerint
Tartály nyomás [bar]	-1...16

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	0...80
-----------------------------	--------

Mechanikai adatok

Súly [g]	266,8
Szerelés módja	DIN 24557 szerint
Anyagok	karima: rozsdamentes acél (1.4305 / 303); Tömítés: NBR
Meghúzási nyomaték [Nm]	< 40
Szenzor csatlakozás	menetes csatlakozó 3/4" NPT belső menet
Folyamatcsatlakozás	karima Ø 90 mm

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------