


Koaxiális cső szintérzékelőkhöz

LR COAX TUBE G3/4 L1600



1 rögzítőkapocs központosító darabhoz

CRN

Felhasználási terület

Kivitel		töltésiszint-érzékelőkhöz LR
Közeghőmérséklet	[°C]	-40...200
Nyomásállóság	[bar]	16
Vákuumálló	[mbar]	-1000
MAWP (CRN szerinti alkalmazásokhoz)	[bar]	16

Mechanikai adatok

Súly	[g]	890
Anyagok		koaxiális cső: rozsdamentes acél (1.4301 / 304); Tömítés: NBR üvegszál erősített; központosítódarab: PPS üvegszál erősített; rögzítőkapocs: rozsdamentes acél(1.4310 / 301)
Szenzor csatlakozás		menetes csatlakozó G 3/4 belső menet
Folyamatcsatlakozás		menetes csatlakozó G 3/4 külső menet
Hossz L	[mm]	1600

Tartozékok

Szállított tételek	Tömítés: 1
Tartozékok (választható)	Központosító darab koaxiális csövekhez:, E43222

Megjegyzések

Megjegyzések	DNV GL körülmények között történő alkalmazás esetén további központosító darabot kell felszerelni
Csomagolási egység	1 db