




Koaxiális cső szintérzékelőkhöz

LR COAX TUBE NPT L700



1 rögzítőkapocs központosító darabhoz

CRN

Felhasználási terület		
Kivitel		töltésszint-érzékelőkhöz LR
Közeghőmérséklet	[°C]	-40...200
Nyomásállóság	[bar]	16
Vákuumálló	[mbar]	-1000
MAWP (CRN szerinti alkalmazásokhoz)	[bar]	16
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	440
Anyagok		koaxiális cső: rozsdamentes acél (1.4301 / 304); központosítódarab: PPS üvegszál erősített; rögzítőkapocs: rozsdamentes acél(1.4310 / 301)
Szenzor csatlakozás		menetes csatlakozó G 3/4 belső menet
Folyamatcsatlakozás		menetes csatlakozó 3/4" NPT külső menet
Hossz L	[mm]	700
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db