



Koaxiális cső szintérezékelőkhöz

LR COAX TUBE NPT L1200



1 rögzítőkapocs központosító darabhoz

Felhasználási terület

Kivitel	töltésszint-érezelőkhöz LR
Közeghőmérséklet [°C]	-40...200
Nyomásállóság [bar]	16
Vákuumálló [mbar]	-1000

Mechanikai adatok

Súly [g]	645
Anyagok	koaxiális cső: rozsdamentes acél (1.4301 / 304); központosítódarab: PPS üvegszál erősített; rögzítőkapocs: rozsdamentes acél(1.4310 / 301)
Szenzor csatlakozás	menetes csatlakozó G 3/4 belső menet
Folyamatcsatlakozás	menetes csatlakozó 3/4" NPT külső menet
Hossz L [mm]	1200

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------