


Varivent folyamatadapter

ADAPT G1/2 VARIVENT D68

EC 1935/2004 EHEDG Tested **FCM** **FDA**

Felhasználási terület		
Nyomásállóság	[bar]	25
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	596
Anyagok	rozsdamentes acél (1.4435 / 316L)	
Szenzor csatlakozás	G 1/2 tömítőkónusz	
Folyamatcsatlakozás	Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), Ø 68 mm	
Közeggel érintkező részek felületi karakterisztikája Ra / Rz	0,4 / 4	
Higiéniai osztály DIN 11866 szerint	H4	
Megjegyzések		
Csomagolási egység	1 db	