




Tri-Clamp folyamatadapter

ADAPT G1/2-CLAMP (1") 3A



1 szivárgási furat



CRN EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM FDA

Felhasználási terület

Kivitel	telítettségi furattal
Nyomásállóság [bar]	25
MAWP (CRN szerinti alkalmazásokhoz) [bar]	25

Mechanikai adatok

Súly [g]	203
Anyagok	rozsdamentes acél (1.4435 / 316L)
Szenzor csatlakozás	G 1/2 tömítőkónusz
Folyamatcsatlakozás	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Közeggel érintkező részek felületi karakterisztikája Ra / Rz	0,4 / 4

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------