




Koaxiális cső szintérzékelőkhöz

LR COAX TUBE G3/4 L450



1 központosítódarab rögzítőkapocs

Felhasználási terület

Kivitel	Furatok nélküli változat, töltésszint-érzékelőkhöz, LR
Közeghőmérséklet [°C]	-40...200
Nyomásállóság [bar]	16
Vákuumálló [mbar]	-1000

Mechanikai adatok

Súly [g]	289
Anyagok	koaxiális cső: rozsdamentes acél (1.4301 / 304); Tömítés: NBR üvegszál erősített; központosítódarab: PPS üvegszál erősített; rögzítőkapocs: rozsdamentes acél(1.4310 / 301)
Szenzor csatlakozás	menetes csatlakozó G 3/4 belső menet
Folyamatcsatlakozás	menetes csatlakozó G 3/4 külső menet
Hossz L [mm]	450

Tartozékok

Szállított tételek	Tömítés: 1
--------------------	------------

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------