


Clamp adapter folyamatérzékelőkhöz

VARIABLE CLAMP ADAPTER 250



- 1 aljzat
- 2 kapocs
- 3 tartóelem
- 4 rögzítőbilincs, meghúzási nyomaték 25...30 Nm
- 5 önzáró anya, meghúzási nyomaték min. 25 Nm
- 6 biztonsági kábel

EHEDG Certified 

Felhasználási terület

Kivitel	higiénikus adaptációkhoz G 1/2, szintérzékelőhöz LMT105, szintérzékelőhöz LMT105
Beszerelés	Szorítócsavarozás

Mechanikai adatok

Súly [g]	175,5
Anyagok	PEEK-GF30; rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
Szenzor csatlakozás	Ø 14 mm
Folyamatcsatlakozás	menetes csatlakozó G 1/2 tömítőkónusz

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------