

Közcsavar zárókupakkal

SCREW COUPLING WITH COVER PLATE 0,18MM



1: áramlásszabályozó 0,18 mm

Felhasználási terület

Nyomásállóság [bar] 630

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C] -10...60

Tesztek / engedélyek

Nyomástartó edényekre
vonatkozó irányelvekAz esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és
azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie.

Biztonsági tudnivalók

A közeg és a termék anyagának kompatibilitását
minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell.

Mechanikai adatok

Súly [g] 76,3

Anyagok

socket housing: acél (1.0718); felületi karakterisztika: zink / nikkel szürke; Tömítés: NBR

Szenzor csatlakozás

G 1/4

Folyamatcsatlakozás

M16 x 2 Minimess

Megjegyzések

Csomagolási egység 1 db