




Koaxiális cső szintérzékelőkhöz

LR COAX TUBE G3/4 L1200 SLOTTED



1 rögzítőkapocs központosító darabhoz

CRN

Felhasználási terület

Kivitel	réselt kialakítás, töltésszint-érzékelőkhöz, LR	
Közeghőmérséklet	[°C]	-40...200
Nyomásállóság	[bar]	16
Vákuumálló	[mbar]	-1000
MAWP (CRN szerinti alkalmazásokhoz)	[bar]	16

Mechanikai adatok

Súly	[g]	620
Anyagok	koaxiális cső: rozsdamentes acél (1.4301 / 304); Tömítés: NBR üvegszál erősített; központosítódarab: PPS üvegszál erősített; rögzítőkapocs: rozsdamentes acél(1.4310 / 301)	
Szenzor csatlakozás	menetes csatlakozó G 3/4 belső menet	
Folyamatcsatlakozás	menetes csatlakozó G 3/4 külső menet	
Hossz L	[mm]	1200

Tartozékok

Szállított tételek	Tömítés: 1
Tartozékok (választható)	Központosító darab koaxiális csövekhez: 1, E43222

Megjegyzések

Megjegyzések	DNV GL körülmények között történő alkalmazás esetén további központosító darabot kell felszerelni
--------------	---

E43334



Koaxiális cső szintérezékelőkhöz

LR COAX TUBE G3/4 L1200 SLOTTED

Csomagolási egység

1 db