




Koaxiális cső szintérzékelőkhöz

LR COAX TUBE G3/4 L800



1 rögzítőkapocs központosító darabhoz

Felhasználási terület

Kivitel	töltésszint-érzékelőkhöz LR
Közeghőmérséklet [°C]	-40...200
Nyomásállóság [bar]	16
Vákuumálló [mbar]	-1000

Mechanikai adatok

Súly [g]	475
Anyagok	koaxiális cső: rozsdamentes acél (1.4301 / 304); Tömítés: NBR üvegszál erősített; rögzítőkapocs: rozsdamentes acél(1.4310 / 301); központosítódarab: PPS üvegszál erősített
Szenzor csatlakozás	menetes csatlakozó G 3/4 belső menet
Folyamatcsatlakozás	menetes csatlakozó G 3/4 külső menet
Hossz L [mm]	800

Tartozékok

Szállított tételek	Tömítés: 1
Tartozékok (választható)	Központosító darab koaxiális csövekhez: 1, E43222

Megjegyzések

Megjegyzések	DNV GL körülmények között történő alkalmazás esetén további központosító darabot kell felszerelni
Csomagolási egység	1 db