




Koaxiális cső szintérzékelőkhöz

LR COAX TUBE G3/4 L210



1 központosítódarab rögzítőkapocs

CRN

Felhasználási terület		
Kivitel		töltésszint-érzékelőkhöz LR
Közeghőmérséklet	[°C]	-40...200
Nyomásállóság	[bar]	16
Vákuumálló	[mbar]	-1000
MAWP (CRN szerinti alkalmazásokhoz)	[bar]	16
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	164,5
Anyagok	koaxiális cső: rozsdamentes acél (1.4301 / 304); Tömítés: NBR üvegszál erősített; rögzítőkapocs: rozsdamentes acél(1.4310 / 301); központosítódarab: PPS üvegszál erősített	
Szenzor csatlakozás	menetes csatlakozó G 3/4 belső menet	
Folyamatcsatlakozás	menetes csatlakozó G 3/4 külső menet	
Hossz L	[mm]	210
Tartozékok		
Szállított tételek	Tömítés: 1	
Megjegyzések		
Csomagolási egység	1 db	