


Becsavarható adapter folyamatérzékelőkhöz

ADAPT G1/2-G1 ASEPTOFLEX VARIO



- 1 Tömítés Aseptoflex Vario-Adapter
2 tömítő szegély érzékelő

EC 1935/2004 

Felhasználási terület

Nyomásállóság [bar] 50

Tesztek / engedélyek

Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie.

Biztonsági tudnivalók A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell.

Mechanikai adatok

Súly [g] 220,5

Anyagok rozsdamentes acél (1.4435 / 316L)

Szenzor csatlakozás G 1/2 tömítőkónusz

Folyamatcsatlakozás menetes csatlakozó G 1 külső menet Aseptoflex Vario

Közeggel érintkező részek felületi karakterisztikája Ra / Rz 0,4 / 4

Megjegyzések

Csomagolási egység 1 db