




Rugalmas tengelykapcsoló forgásjeladókhöz

COUPLING 25-6-10-24-SV



- 1 M4 x 6 - ISO 4029 (4x)
- 2 mély der Klemmnabe

Mechanikai adatok		
Súly	[g]	27
Méret	[mm]	Ø 25 / L = 24
Anyag		alumínium
Meghúzási nyomaték	[Nm]	csavarmeghúzási nyomaték: 120 Ncm
Külső átmérő D	[mm]	25
Belső átmérő 1	[mm]	6
Belső átmérő 2	[mm]	10
Rögzítőfurat mélysége	[mm]	7
Szorítócsavar	[mm]	M4 x 6 - ISO 4029 (4x)
Hossz	[mm]	24
Max. mechanikus fordulatszám	[U/min]	8000
Max. axiális tengelyeltérés	[mm]	± 0,5
Max. sugárirányú tengelyeltérés	[mm]	± 0,3
Max. szögeltérés	[°]	± 4,0
Megjegyzések		
Megjegyzések	A megnevezett értékek 23 °C szobahőmérsékleten, a fent megadott hubfuratokkal való csatlakozások esetén érvényesek. a radiális-, szög- és axiális eltolások értékei maximumértékek, melyek működés során egyidejűleg nem érthetik el a maximumukat	
Csomagolási egység	1 db	