




Konfekcionálható csatlakozódugó

SSTGR120ALLFKZE

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés



Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	4,5...30 DC
------------------	-----	-------------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-40...125
------------------------	------	-----------

Védettség		IP 40
-----------	--	-------

Mechanikai adatok

Méretek	[mm]	33 x 33 x 75
---------	------	--------------

Anyagok		sárgaréz műanyagborítású
---------	--	--------------------------

Test kiöntő anyaga		sárgaréz, műanyagborítású
--------------------	--	---------------------------

Hollandi anya anyaga		sárgaréz, műanyagborítású
----------------------	--	---------------------------

Megjegyzések


Csomagolási egység		1 db
--------------------	--	------

Elektromos csatlakozás

forrasztás, forrasztott csatlakozás: ...1 mm²

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x bajonett, egyenes; öntött test: sárgaréz, műanyagborítású; záró: sárgaréz, műanyagborítású



E60049



Konfekcionálható csatlakozódugó

SSTGR120ALLFKZE

Csatlakozás

