




Rugalmas tengelykapcsoló forgásjeladókhöz

COUPLING 19,2-6-6-22-SV



- 1 M3 x 4 - ISO 4029 (4x)
- 2 mély der Klemmnabe

Mechanikai adatok		
Súly	[g]	32,2
Méret	[mm]	Ø 19 / L = 22
Anyagok		alumínium
Meghúzási nyomaték	[Nm]	csavarmeghúzási nyomaték: 80 Ncm
Külső átmérő D	[mm]	19
Belső átmérő 1	[mm]	6
Belső átmérő 2	[mm]	6
Rögzítőfurat mélysége	[mm]	6
Szorítócsavar	[mm]	M3 x 4 - ISO 4029 (4x)
Hossz	[mm]	22
Max. mechanikus fordulatszám	[U/min]	8000
Max. axiális tengelyeltérés	[mm]	± 0,4
Max. sugárirányú tengelyeltérés	[mm]	± 0,25
Max. szögeltérés	[°]	± 3,5
Megjegyzések		
Megjegyzések	A megnevezett értékek 23 °C szobahőmérsékleten, a fent megadott hubfuratokkal való csatlakozások esetén érvényesek. a radiális-, szög- és axiális eltolások értékei maximumértékek, melyek működés során egyidejűleg nem érthetik el a maximumukat	
Csomagolási egység	1 db	