




Rugalmas tengelykapcsoló forgásjeladókhöz

COUPLING 25-6-8-32-KV

Kifutó termék



| Mechanikai adatok               |                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Súly                            | [g]                                                                                                                                                                                                                                                   | 35,5          |
| Méret                           | [mm]                                                                                                                                                                                                                                                  | Ø 25 / L = 32 |
| Anyagok                         |                                                                                                                                                                                                                                                       | alumínium     |
| Külső átmérő D                  | [mm]                                                                                                                                                                                                                                                  | 25            |
| Belső átmérő 1                  | [mm]                                                                                                                                                                                                                                                  | 6             |
| Belső átmérő 2                  | [mm]                                                                                                                                                                                                                                                  | 8             |
| Hossz L                         | [mm]                                                                                                                                                                                                                                                  | 32            |
| Rögzítőfurat mélysége           | [mm]                                                                                                                                                                                                                                                  | 8             |
| Szorítócsavar                   | [mm]                                                                                                                                                                                                                                                  | M3            |
| Max. mechanikus fordulatszám    | [U/min]                                                                                                                                                                                                                                               | 6000          |
| Max. axiális tengelyeltérés     | [mm]                                                                                                                                                                                                                                                  | ± 0,5         |
| Max. sugárirányú tengelyeltérés | [mm]                                                                                                                                                                                                                                                  | ± 0,35        |
| Max. szögeltérés                | [°]                                                                                                                                                                                                                                                   | ± 4,0         |
| Megjegyzések                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
| Megjegyzések                    | A megnevezett értékek 23 °C szobahőmérsékleten, a fent megadott hubfuratokkal való csatlakozások esetén érvényesek.<br>a radiális-, szög- és axiális eltolások értékei maximumértékek, melyek működés során egyidejűleg nem érthetik el a maximumukat |               |
| Csomagolási egység              | 1 db                                                                                                                                                                                                                                                  |               |