


Konfekcionálható csatlakozódugó

SSTGK120MKRFKSG



Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	4,5...30 DC
------------------	-----	-------------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-40...125
Védettség		IP 67

Mechanikai adatok

Súly	[g]	44,8
Méret	[mm]	28 x 28 x 52
Anyagok		sárgaréz műanyagborítású; PA 6.6 fekete
Test kiöntő anyaga		bronz / PA 6.6, műanyagborítású
Hollandi anya anyaga		sárgaréz, műanyagborítású / PA 6.6, műanyagborítású

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------


Elektromos csatlakozás

forrasztás, forrasztott csatlakozás: ...1 mm²

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M23, egyenes; öntött test: bronz / PA 6.6, műanyagborítású; záró: sárgaréz, műanyagborítású

Csatlakozó: 1 x M23, egyenes; öntött test: bronz / PA 6.6, műanyagborítású; záró: PA 6.6, műanyagborítású



E60123



Konfekcionálható csatlakozódugó

SSTGK120MKRFKSG

Csatlakozás

