


## Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGK120MKR0007B12

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



## Elektromos adatok

|                  |     |             |
|------------------|-----|-------------|
| Üzemi feszültség | [V] | 4,5...30 DC |
|------------------|-----|-------------|

## Környezeti körülmények

|                        |      |          |
|------------------------|------|----------|
| Környezeti hőmérséklet | [°C] | -25...80 |
|------------------------|------|----------|

|           |  |       |
|-----------|--|-------|
| Védettség |  | IP 67 |
|-----------|--|-------|

## Mechanikai adatok

|      |     |       |
|------|-----|-------|
| Súly | [g] | 685,8 |
|------|-----|-------|

|       |      |              |
|-------|------|--------------|
| Méret | [mm] | 28 x 28 x 52 |
|-------|------|--------------|

|         |  |                                         |
|---------|--|-----------------------------------------|
| Anyagok |  | sárgaréz műanyagborítású; PA 6.6 fekete |
|---------|--|-----------------------------------------|

|                    |  |                                 |
|--------------------|--|---------------------------------|
| Test kiöntő anyaga |  | bronz / PA 6.6, műanyagborítású |
|--------------------|--|---------------------------------|

|                      |  |                                                     |
|----------------------|--|-----------------------------------------------------|
| Hollandi anya anyaga |  | sárgaréz, műanyagborítású / PA 6.6, műanyagborítású |
|----------------------|--|-----------------------------------------------------|

## Megjegyzések

|                    |  |      |
|--------------------|--|------|
| Csomagolási egység |  | 1 db |
|--------------------|--|------|



## Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGK120MKR0007B12


## Elektromos csatlakozás

Kábel: 7 m, PUR, Ø 8 mm; 8 x 0,14 mm<sup>2</sup> + 4 x 0,5 mm<sup>2</sup>

## Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M23, egyenes; öntött test: bronz / PA 6.6, műanyagborítású; záró: sárgaréz, műanyagborítású

Csatlakozó: 1 x M23, egyenes; öntött test: bronz / PA 6.6, műanyagborítású; záró: PA 6.6, műanyagborítású



## Csatlakozás

|    |       |
|----|-------|
| 1  | PK    |
| 2  | BU    |
| 3  | RD    |
| 4  | BK    |
| 5  | BN    |
| 6  | GN    |
| 7  | VT    |
| 8  | GY    |
| 9  | n.c.  |
| 10 | WH/GN |
| 11 | WH    |
| 12 | BN/GN |

|      |            |
|------|------------|
|      | Érszínek : |
| BK = | fekete     |
| BN = | barna      |
| BU = | kék        |
| GN = | zöld       |
| GY = | szürke     |
| PK = | rózsaszín  |
| RD = | piros      |
| VT = | lila       |
| WH = | fehér      |