


## Mérőkerék

MEASURING WHEEL U:200 N:10



## Felhasználási terület

Kivitel

műanyag bordás

## Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-30...80

## Mechanikai adatok

Súly

[g]

61,3

Belső átmérő

[mm]

10

Külső átmérő

[mm]

63,66

Anyagok

Kerék: alumínium; felületi karakterisztika: PU

Meghúzási nyomaték

[Nm]

1,5; (rögzítőcsavar)

Felület keménység

90 Shore A

Kerület

[mm]

200

## Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db