




Konfekcionálható csatlakozódugó

SSTGK120--LFKSG

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	4,5...30 DC
------------------	-----	-------------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-40...125
Védettség		IP 67

Mechanikai adatok

Súly	[g]	53,2
Méret	[mm]	26 x 26 x 53
Anyagok		sárgaréz műanyagborítású; PA 6.6 fekete
Test kiöntő anyaga		bronz / PA 6.6, műanyagborítású

Megjegyzések


Csomagolási egység		1 db
--------------------	--	------

Elektromos csatlakozás

forrasztás, forrasztott csatlakozás: ...1 mm²

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M23, egyenes; öntött test: bronz / PA 6.6, műanyagborítású





Konfekcionálható csatlakozódugó

SSTGK120--LFKSG

Csatlakozás

