


A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

**Elektromos adatok**

Üzemi feszültség	[V]	4,5...30 DC
------------------	-----	-------------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-40...125
Védettség		IP 67

Mechanikai adatok

Súly	[g]	68,6
Méret	[mm]	28 x 28 x 52
Anyagok		sárgaréz műanyagborítású; PA 6.6 fekete
Test kiöntő anyaga		bronz / PA 6.6, műanyagborítású
Hollandi anya anyaga		sárgaréz, műanyagborítású / PA 6.6, műanyagborítású

Megjegyzések

Csomagolási egység		1 db
--------------------	--	------


**Konfekcionálható dugalj**

SDOGK170MKLFGSG

Elektromos csatlakozásforrasztás/crimpcsatlakozás: ...0,5 mm²**Elektromos csatlakozás - aljzat**

Csatlakozó: 1 x M23, egyenes; öntött test: bronz / PA 6.6, műanyagborítású; záró: sárgaréz, műanyagborítású

Csatlakozó: 1 x M23, egyenes; öntött test: bronz / PA 6.6, műanyagborítású; záró: PA 6.6, műanyagborítású

**Csatlakozás**

- 1 _____
- 2 _____
- 3 _____
- 4 _____
- 5 _____
- 6 _____
- 7 _____
- 8 _____
- 9 _____
- 10 _____
- 11 _____
- 12 _____
- 13 _____
- 14 _____
- 15 _____
- 16 _____
- 17 _____