

Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGK120MKR0020B12

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	4,5...30 DC
------------------	-----	-------------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...80
------------------------	------	----------

Védettség		IP 67
-----------	--	-------

Mechanikai adatok

Súly	[g]	1822,2
------	-----	--------

Méret	[mm]	28 x 28 x 52
-------	------	--------------

Anyagok		sárgaréz műanyagborítású; PA 6.6 fekete
---------	--	---

Test kiöntő anyaga		bronz / PA 6.6, műanyagborítású
--------------------	--	---------------------------------

Hollandi anya anyaga		sárgaréz, műanyagborítású / PA 6.6, műanyagborítású
----------------------	--	---

Megjegyzések

Csomagolási egység		1 db
--------------------	--	------



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGK120MKR0020B12


Elektromos csatlakozás

Kábel: 20 m, PUR, Ø 8 mm; 8 x 0,14 mm² + 4 x 0,5 mm²

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M23, egyenes; öntött test: bronz / PA 6.6, műanyagborítású; záró: sárgaréz, műanyagborítású

Csatlakozó: 1 x M23, egyenes; öntött test: bronz / PA 6.6, műanyagborítású; záró: PA 6.6, műanyagborítású



Csatlakozás

1	PK
2	BU
3	RD
4	BK
5	BN
6	GN
7	VT
8	GY
9	n.c.
10	WH/GN
11	WH
12	BN/GN

	Érszínek :
BK =	fekete
BN =	barna
BU =	kék
GN =	zöld
GY =	szürke
PK =	rózsaszín
RD =	piros
VT =	lila
WH =	fehér