




Rugalmas tengelykapcsoló forgásjeladókhöz

COUPLING 25-6-63-32-KV



- 1 M4 x 12 - ISO 4762 (2x)
2 mély der Klemmnabe

Mechanikai adatok

Súly	[g]	36,7
Méret	[mm]	Ø 25 / L = 32
Anyag		alumínium
Meghúzási nyomaték	[Nm]	csavarmeghúzási nyomaték: 120 Ncm
Külső átmérő D	[mm]	25
Belső átmérő 1	[mm]	6
Belső átmérő 2	[mm]	6,35 mm / 1/4" / 1/4 inch
Rögzítőfurat mélysége	[mm]	8
Szorítócsavar	[mm]	M4 x 12 - ISO 4762 (2x)
Hossz	[mm]	32
Max. mechanikus fordulatszám	[U/min]	6000
Max. axiális tengelyeltérés	[mm]	± 0,5
Max. sugárirányú tengelyeltérés	[mm]	± 0,35
Max. szögeltérés	[°]	± 4,0

Megjegyzések

Megjegyzések	A megnevezett értékek 23 °C szobahőmérsékleten, a fent megadott hubfuratokkal való csatlakozások esetén érvényesek. a radiális-, szög- és axiális eltolások értékei maximumértékek, melyek működés során egyidejűleg nem érthetik el a maximumukat
Csomagolási egység	1 db