




Rugalmas tengelykapcsoló forgásjeladókhöz

COUPLING 30-10-12-38-KV



- 1 M4 x 12 - ISO 4762 (2x)
- 2 mély der Klemmnabe

Mechanikai adatok		
Súly	[g]	58
Méret	[mm]	Ø 30 / L = 38
Anyag		alumínium
Meghúzási nyomaték	[Nm]	csavarmeghúzási nyomaték: 120 Ncm
Külső átmérő D	[mm]	30
Belső átmérő 1	[mm]	10
Belső átmérő 2	[mm]	12,7 mm / 1/2" / 1/2 inch
Rögzítőfurat mélysége	[mm]	9,6
Szorítócsavar	[mm]	M4 x 12 - ISO 4762 (2 x)
Hossz	[mm]	38
Max. mechanikus fordulatszám	[U/min]	6000
Max. axiális tengelyeltérés	[mm]	± 0,5
Max. sugárirányú tengelyeltérés	[mm]	± 0,35
Max. szögeltérés	[°]	± 4,0
Megjegyzések		
Megjegyzések	A megnevezett értékek 23 °C szobahőmérsékleten, a fent megadott hubfuratokkal való csatlakozások esetén érvényesek. a radiális-, szög- és axiális eltolások értékei maximumértékek, melyek működés során egyidejűleg nem érthetik el a maximumukat	
Csomagolási egység	1 db	