




Csőmembrános tengelykapcsoló

COUPLING V4A



- 1 M4 x 4 - ISO 4029 (4x)
- 2 mély der Klemmnabe

Mechanikai adatok

Súly	[g]	36,5
Méret	[mm]	Ø 20 / L = 29
Anyag		karima: 1.4404 (V4A/316L); Harang: 1.4571 (V4A/316Ti)
Meghúzási nyomaték	[Nm]	csavarmeghúzási nyomaték: 150 Ncm
Külső átmérő D	[mm]	20
Belső átmérő 1	[mm]	6
Belső átmérő 2	[mm]	10
Rögzítőfurat mélysége	[mm]	6,4
Szorítócsavar	[mm]	M4 x 4 - ISO 4029 (4x)
Hossz	[mm]	29
Max. mechanikus fordulatszám	[U/min]	10000
Max. axiális tengelyeltérés	[mm]	± 0,4
Max. sugárirányú tengelyeltérés	[mm]	± 0,25
Max. szögeltérés	[°]	± 4,0

Megjegyzések

Megjegyzések	A megnevezett értékek 23 °C szobahőmérsékleten, a fent megadott hubfuratokkal való csatlakozások esetén érvényesek. a radiális-, szög- és axiális eltolások értékei maximumértékek, melyek működés során egyidejűleg nem érthetik el a maximumukat
Csomagolási egység	1 db