




AS-Interface szigetelt laposkábel leágazás  
csatlakozóval

FC Splitter ye ProcessL

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: E70455  
Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!




| Felhasználási terület                |              |                                                                                                     |
|--------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kivitel                              |              | AS-i                                                                                                |
| Elektromos adatok                    |              |                                                                                                     |
| Üzemi feszültség                     | [V]          | 26,5...31,6 DC                                                                                      |
| Kimenetek                            |              |                                                                                                     |
| Max. összes kimenet áramerhelhetőség | [A]          | 2                                                                                                   |
| Környezeti körülmények               |              |                                                                                                     |
| Környezeti hőmérséklet               | [°C]         | -30...80                                                                                            |
| Védettség                            |              | IP 68; IP 69K                                                                                       |
| Tesztek / engedélyek                 |              |                                                                                                     |
| EMC                                  | EN 61000-6-2 |                                                                                                     |
| Mechanikai adatok                    |              |                                                                                                     |
| Súly                                 | [g]          | 49,5                                                                                                |
| Anyagok                              |              | fémrészek: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L);<br>gumitömítés érintkező pinekhez: FPM; o-gyűrű: EPDM |
| Tartozékok                           |              |                                                                                                     |
| Tartozékok (választható)             |              | Nyomatékkulcs:, E70390                                                                              |
| Megjegyzések                         |              |                                                                                                     |
| Csomagolási egység                   |              | 1 db                                                                                                |



## AS-Interface szigetelt laposkábel leágazás csatlakozóval

FC Splitter ye ProcessL

### Elektromos csatlakozás



### Csatlakozás

|   |        |
|---|--------|
| 1 | AS-i + |
| 3 | AS-i - |

### Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12; Meghúzási nyomaték: 0,6...0,8 Nm