




AS-Interface szigetelt laposkábel leágazás
csatlakozóval

FC Splitter AS-i / AUX 1 m M12 UL



1 illusztráció (példa)



Felhasználási terület		
Alkalmazás	az AS-i feszültség és az extern 24 V ellátás elosztása M12 kábeldugaljra	
Elektromos adatok		
Védelmi osztály	III	
Max. áramterhelhetőség modulonként / portonként	[A]	4
Kimenetek		
Elektromos kivitel	AS-i; (24V)	
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...75
Védettség	IP 67	
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	89
Anyagok	ház: PBT / PC	
Meghúzási nyomaték	[Nm]	1,65
Tartozékok		
Tartozékok (választható)	laposkábel végelzárás:, E70413	
	hőre zsugorodó cső:, E70113	



AS-Interface szigetelt laposkábel leágazás
csatlakozóval

FC Splitter AS-i / AUX 1 m M12 UL

Megjegyzések

Megjegyzések	A laposkábel nem végződhet az elosztóban.
	A tömítéshez használjon laposkábel tömítést vagy hőre zsugorodó zárókupakot.
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás

Kábel: 1 m, PUR, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm²

Csatlakozó: M12; kódolás: A; öntött test: PUR; Meghúzási nyomaték: ...1,65 Nm



1	AS-i +
2	AUX -
3	AS-i -
4	AUX +