




AS-Interface tápfeszültség-elosztó

QUAD M12 AS-i/24V 4A



Felhasználási terület		
Kivitel		AS-i / 24 V
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	26,5...31,6 DC
Max. összes áramerterhelés	[A]	2
További feszültség ellátás	[V]	24 DC
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...75
Védettség		IP 65
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	95,5
Anyagok		PA 6.6; aljzat: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); csavarok: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Csavaranya:: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); o-gyűrű: NBR; szalagkábelszigetelés: NBR
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		
Csatlakozó: M12; kódolás: A		
1	AS-i +	
2	0V	
3	AS-i -	
4	+24V	
5	funkcionális föld	