


**AS-Interface szigetelt laposkábel leágazás
csatlakozóval**

FC Splitter AS-i 5 m UL

**Elektromos adatok**

Védelmi osztály	III
Max. áramterhelhetőség modulonként / portonként [A]	4

Kimenetek

Elektromos kivitel	AS-i
--------------------	------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...75
Védettség	IP 67

Mechanikai adatok

Súly [g]	182,8
Anyagok	ház: PBT / PC; csavar: rozsdamentes acél (1.4305 / 303)
Meghúzási nyomaték [Nm]	< 1,65

Tartozékok

Tartozékok (választható)	laposkábel végelzárás:, E70413
	hőre zsugorodó cső:, E70113

Megjegyzések

Megjegyzések	A lapos kábel nem végződhet az elosztóban. A tömítéshez használjon laposkábel tömítést vagy hőre zsugorodó zárókupakot.
Csomagolási egység	1 db




AS-Interface szigetelt laposkábel leágazás csatlakozóval

FC Splitter AS-i 5 m UL

Elektromos csatlakozás

Kábel: 5 m, Ø 4,3 mm; 2 x 0,5 mm²

Csatlakozás



barna	AS-i +
kék	AS-i -