




AS-Interface tápfeszültség-elosztó

QUAD AS-i Splitter Box 8A



Felhasználási terület

Kivitel

AS-i / 24 V

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	26,5...31,6 DC
Max. összes áramterhelés	[A]	8
További feszültség ellátás	[V]	24 DC

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...75
Védettség		IP 65

Mechanikai adatok

Súly	[g]	89,5
Anyagok		PA 6.6; csavarok: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Anyák: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); szalagkábel szigetelés: NBR

Megjegyzések

Csomagolási egység		1 db
--------------------	--	------