


Csatlakozókábel dugóval

ASTGH030MSS0020B03

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	10...30 DC
----------------------	------------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...90
-----------------------------	----------

Védettség	IP 67
-----------	-------

Mechanikai adatok

Anyagok	TPU
Test kiöntő anyaga	TPU
Hollandi anya anyaga	sárgaréz, nikkelezett

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

Kábel: 20 m, PUR; 3 x 0,25 mm²

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett




E70004



Csatlakozókábel dugóval

ASTGH030MSS0020B03

Csatlakozás



BK =	Érszínek :
BN =	fekete
BU =	barna
	kék