


Összekötő kábel

VSTGH030MSS0015A03DOGF030MSS

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V] 10...30 DC

Védelmi osztály III

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C] -25...90

Védettség IP 67

Mechanikai adatok

Anyagok TPU

Test kiöntő anyaga TPU

Hollandi anya anyaga sárgaréz, nikkelezett

Megjegyzések

Csomagolási egység 1 db

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett



E70021




Összekötő kábel

VSTGH030MSS0015A03DOGF030MSS

Elektromos csatlakozás

Kábel: 15 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm²

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M8, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett

