




Csatlakozókábel dugóval

ASTGH040MSS0002H04

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: EVC076
Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok		Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező
Szilikonmentes		igen
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Max. összes áramterhelés	[A]	4
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Méretek	[mm]	15 x 15 x 42
Anyagok		TPU
Test kiöntő anyaga		TPU
Hollandi anya anyaga		sárgaréz, nikkelezett
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db

**Csatlakozókábel dugóval**

ASTGH040MSS0002H04

Elektromos csatlakozásKábel: 2 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 4,8 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)**Elektromos csatlakozás - dugó**

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm

**Csatlakozás**

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Érszínek :
BK =	fekete
BN =	barna
BU =	kék
WH =	fehér