




Összekötő kábel

VDOGH040MSS0020A04STGH040MSS

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés



| Elektromos adatok             |      |                       |
|-------------------------------|------|-----------------------|
| Üzemi feszültség              | [V]  | 10...30 DC            |
| Környezeti körülmények        |      |                       |
| Környezeti hőmérséklet        | [°C] | -25...85              |
| Védettség                     |      | IP 67                 |
| Mechanikai adatok             |      |                       |
| Méretek                       | [mm] | 15 x 15 x 42          |
| Anyagok                       |      | TPU                   |
| Test kiöntő anyaga            |      | TPU                   |
| Hollandi anya anyaga          |      | sárgaréz, nikkelezett |
| Megjegyzések                  |      |                       |
| Csomagolási egység            |      | 1 db                  |
| Elektromos csatlakozás - dugó |      |                       |

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm






## Összekötő kábel

VDOGH040MSS0020A04STGH040MSS

### Elektromos csatlakozás

Kábel: 20 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (128 x Ø 0,1 mm )

### Csatlakozás



### Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm

