



Összekötő kábel

VDOAH040MSS0001A04STGH040MSS

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés



Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Anyagok		TPU
Test kiöntő anyaga		TPU
Hollandi anya anyaga		sárgaréz, nikkelezett
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm





Összekötő kábel

VDOAH040MSS0001A04STGH040MSS

Elektromos csatlakozás

Kábel: 1 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm²

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm

