




Y-csatlakozókábel

YDOAH032MSS0002H03STGH040MSS

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
Max. összes áramterhelés	[A]	4
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	0,163
Test kiöntő anyaga		TPU
Hollandi anya anyaga		sárgaréz, nikkelezett
Tömítés anyaga		FKM
Elosztódoboz portjainak száma		2
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db

Y-csatlakozókábel

YDOAH032MSS0002H03STGH040MSS

Elektromos csatlakozás


Kábel: 2 m, PUR, fekete, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektromos csatlakozás - dugó C

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU, fekete; záró: sárgaréz, nikkelezett; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm



Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat A

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: TPU, feketén áttetsző; záró: sárgaréz, nikkelezett; Tömítés: FKM; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm





Y-csatlakozókábel

YDOAH032MSS0002H03STGH040MSS

Elektromos csatlakozás - aljzat B

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: TPU, feketén áttetsző; záró: sárgaréz, nikkelezett; Tömítés: FKM;
Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm

