




Összekötő kábel szelepdugóval

VVDAA041--S00,3A03STGH030MSS

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: E11416
Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 24 AC/DC
Túlfeszültség-védelem		igen; (VDR)
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Méret	[mm]	15 x 15 x 46,5
Anyag		TPU
Test kiöntő anyaga		TPU
Hollandi anya anyaga		sárgaréz, nikkelezett
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	üzem / működés	1 x LED, sárga
Tartozékok		
Szállított tételek		csavar feliratmező
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db




Összekötő kábel szelepdugóval

VVDAA041--S00,3A03STGH030MSS

Elektromos csatlakozás - dugó


Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgarézt, nikkelezett



Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,3 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x A típusú szelepdugó DIN szerint, derékszögű; öntött test: TPU; záró: sárgarézt, nikkelezett

