


Összekötő kábel szelepdugóval

VVDAA041--S0002A03STGH030MSS

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	< 24 AC/DC
Túlfeszültség-védelem	igen; (VDR)

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...90
Védettség	IP 67

Mechanikai adatok

Méreték [mm]	15 x 15 x 46,5
Anyagok	TPU
Test kiöntő anyaga	TPU
Hollandi anya anyaga	sárgaréz, nikkelezett

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	üzem / működés	1 x LED, sárga
---------	----------------	----------------

Tartozékok

Szállított tételek	csavar
	feliratmező

Megjegyzések


Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Összekötő kábel szelepdugóval

VVDAA041--S0002A03STGH030MSS

Elektromos csatlakozás - dugó


Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgarézt, nikkelezett



Elektromos csatlakozás

Kábel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x A típusú szelepdugó DIN szerint, derékszögű; öntött test: TPU; záró: sárgarézt, nikkelezett

